

OMNI+XY®

OMNIOXY DUO

KARTA PRODUKTU





Specyfikacja techniczna

Wymiary (długość × średnica)	235 cm × 90 cm
Waga	~35 kg
Temperatura pracy	10°C – 30°C
Ciśnienie	1,3 ATA
Przylączy pneumatyczne	10 mm (opcjonalnie 16 mm)
Liczba zaworów bezpieczeństwa	1 (opcjonalnie 2)
Liczba manometrów	2
Liczba okien	7
Klimatyzacja	brak
Typ sprężarki	bezolejowa



Szkolenie z obsługi komory

Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników oraz prawidłowe funkcjonowanie komory, konieczne jest odbycie szkolenia, które:



jest obowiązkowe i niezbędne, by móc zacząć obsługiwać urządzenie



składa się z teoretycznej oraz praktycznej części, która pozwoli na zapoznanie się z ogólnymi zasadami obsługi i procedurami bezpieczeństwa



kończy się zdobyciem **imiennego certyfikatu**



Serwisowanie

Zalecamy, aby wykonać przegląd serwisowy przynajmniej **raz na 12 miesięcy** lub minimum **co 400 godzin** (w zależności co upłynie szybciej).




Konserwacja

W celu utrzymania czystości komory dopuszcza się stosowanie łagodnych środków myjących, niezawierających rozpuszczalników, a także odkurzacza.



Rekomendacja instalacji w pomieszczeniu

Minimalne odległości wokół urządzenia	10 cm z każdej strony
Parametry pomieszczenia (długość × szerokość × wysokość)	> 3,0 m × 2,0 m × 2,5 m
Wentylacja	Grawitacyjna lub mechaniczna
Dostęp do energii elektrycznej z uziemieniem	Tak



Masz pytania? Skontaktuj się z nami!



sprzedaz@omnioxy.com



58 743 21 22



omnioxy.com



[omnioxy](https://facebook.com/omnioxy)



[omnioxy](https://instagram.com/omnioxy)